



Biegsame Verlängerung

Flexible extension



Beschreibung / Description	Art. Nr. / Article no.	Ø Wellenseele / Inner core	GSL
<p>Die biegsame Verlängerung ermöglicht auch das Reinigen von stark abgewinkelten Rohren und dient als Pilot für die LUS-Reinigungswellen</p> <p><i>With the flexible extension it is also possible to clean strongly angled pipes. It serves the LUS cleaning shafts as a pilot.</i></p>	AR-1002214	6	250mm
	AR-1002215	6	500mm
	AR-1002216	8	250mm
	AR-1002217	8	500mm



► Wichtige Hinweise

Die Bürsten werden entsprechend ihrer Kupplungsform mit M10er Gewinde rechtsdrehend eingesetzt. Bei Linksdrehung wird mit Querverstiftung oder Klemmschraube gesichert. Achtung Drehmoment rechts 100%, links je nach Wellenseelentyp weniger. Die Bürsten dürfen erst nach dem Einführen (in Rohre, Bohrungen u.a.) in Bewegung gesetzt werden, d.h. sich drehende Teile müssen vollständig und mindestens 10-15mm in den jeweiligen Öffnungen eingeführt sein. Die zur Lieferung beiliegende Betriebsanleitung ist beim Einsatz der LUS-Reinigungswellen und des Zubehörs zu beachten.

Important notes

The brushes are inserted clockwise according to their coupling form with M10 thread. Secured with cross bracing or clamping screw when turning to the left. Attention: Torque right 100%, left depending on flexible shaft inner core type. The brushes may only be set in motion after they have been inserted (in pipes, bores, etc.), i.e. rotating parts must be completely inserted and at least 10-15mm in the respective openings. The enclosed operating instructions are to be observed when using the LUS cleaning shafts and the accessories.